


Garant
CNMM 120412, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 250453 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820402 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CNMM 120412 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 8 mm
 Avance f : 0,2 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 180 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Rompevirutas | VR |
| Clase | HB7140-1 |
| Aplicación principal | M |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 40 - 180 m/min |
| Avance f | 0,2 - 0,8 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 2 - 8 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Radio angular | 1,2 mm |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CNMM 120412 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |