

**Garant****WNMG 060404, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado