



Cuerpos base de arrastradores frontales para sujetar en el plato de torno



Datos de pedido

Número de pedido	327540
GTIN	4019208019895
Clase de artículo	35R

Descripción

Ejecución:

- Ángulo de punta 60°, Ø de círculo de sujeción 8 – 80 mm.
- Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
- La punta se puede rectificar sin problemas.
- Sin punta de centrado, sin platos de arrastre.
- A los cuerpos de base tam. 3 – 6 se adaptan todos los platos de arrastre n.º 327600 – 327650 y puntas de centrado n.º 327660.
- Adecuados para giro a derecha y a izquierda.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.

Ø de mango: 25 mm

Longitud del vástago de sujeción: 45 mm

Ø Carcasa de sujeción: 85 mm

Peso: 2,3 kg

Descripción técnica

Longitud del vástago de sujeción	45 mm
Peso	2,3 kg

Ø de mango	25 mm
Ø Carcasa de sujeción	85 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal