

**Garant****Portabrocas corto Forma AD, BT 40, Gama de sujeción: 2,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303170 2,5-16
GTIN	
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

Para giro a derecha y a izquierda.

**Suministro:**Incluida **llave de apriete**.**Partes opcionales:**

Tirantes (PA) n.º 308760 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308810/308830.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	87,9 mm
Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25/89
Ø exterior D	50 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 30 μm
Tipo de producto	Portabrocas corto

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40