

Anillo de mandriles portafresas, estrecho, Ø interior×grosor b1: 40X0,6mm**Datos de pedido**

Número de pedido	309920 40X0,6
GTIN	4045197307057
Clase de artículo	37D

Descripción**Ejecución:**

De 0,03 a 1 mm de ancho. De cinta de acero templada y cortada. La discrepancia con respecto al ancho b1 y su paralelismo dependen de la tolerancia del semiproducto inicial según DIN 1544.

Descripción técnica

Grosor b ₁	0,6 mm
Ø exterior	54 mm
Ø interior	40 mm
Ejecución	estrecho
Norma	DIN 2084
Tipo de producto	Anillo portafresas