



## Portabrocas corto Forma A, BT 40, Gama de sujeción: 0,3-8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Clase de artículo	33W

### Descripción

**Ejecución:**

Para giro a derecha y a izquierda.

**Suministro:**

Incluida **llave de apriete**.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	78 mm
Gama de sujeción	0,3 - 8 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 4
Ø exterior D	36 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 30 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 4 mm	627481 4
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40