

**Garant****Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 130, Ø de sujeción D1: 10mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	303427 10
GTIN	4045197649409
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

## Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø exterior D	32 mm
Adaptador	BT 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Armario inferior	354290
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
	308795 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40