

**Garant**
**Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 160, Ø de sujeción D1: 14mm**


## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 303430 14     |
| GTIN              | 4045197468123 |
| Clase de artículo | 31A           |

## Descripción

### Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

## Descripción técnica

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>  | 14 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>              | 27 mm         |
| Longitud de voladizo medida A | 160 mm        |
| Ø exterior D                  | 34 mm         |
| Adaptador                     | BT 40 A = 160 |
| Norma asiento                 | ISO 7388-2    |
| Norma asiento                 | JIS B6339     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Forma   | ADB                         |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm         |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 μm                      |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                         |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HSC                         |
| Tipo de producto                                    | Cono de contracción térmica |

## Accesorios

|  |                |
|--|----------------|
| Armario inferior   | 354290         |
| Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm  | 354235 12,1-16 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40      |
| Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40   | 354225 40      |
| Aparato de contracción Tipo SU1  | 354210 SU1     |
| Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm  | 354240 12-20   |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308760 40      |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308795 40      |
| Unidad de refrigeración Tipo CU1   | 354215 CU1     |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308765 40      |
| Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm  | 354236 12,1-16 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308790 40      |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40                       | 308802 40      |

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40