

Garant
CC. T 09T304, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260058 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817129 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CC. T 09T304 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 90 - 290 m/min |
| Aplicación principal | M |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Rompevirutas | VS |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Condición de corte | continuo |
| Clase | HB7120-1 |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | MF |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |