

**Garant**
**CCMT 120408, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Clase de artículo	21G

### Descripción

CCMT 120408 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VS  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado