

**Garant****DC. T 070204, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 070204 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7120-1

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado