

Garant**Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 160, Ø de sujeción D1: 25mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 303430 25 |
| GTIN | 4045197468161 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción

Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 25 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 160 mm |
| Ø exterior D | 53 mm |
| Adaptador | BT 40 A = 160 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308765 40 |
| Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Unidad de refrigeración Tipo CU1 | 354215 CU1 |
| Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308795 40 |
| Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Aparato de contracción Tipo SU1 | 354210 SU1 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308785 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308760 40 |
| Armario inferior | 354290 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308790 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Alojamiento base de herramientas para SK para vástago
cónico SK 40

354225 40