



Cinta adhesiva de PVC, Color: ORANGE



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083636 ORANGE |
| GTIN | 2050001712325 |
| Clase de artículo | 08M |

Descripción

Ejecución:

La **3M™ 764i** se puede utilizar para ámbitos de aplicación no críticos, como marcas de colores y agrupaciones. Es resistente a la corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, fácil de colocar y resistente a la humedad.

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

| | |
|---------------|----------|
| Espesor | 0,125 mm |
| Quality Dress | 764i |

| | |
|--|---------------------------|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 33 m |
| Color | naranja |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes |
| Capacidad de estiramiento | 180 % |
| Particularidad | adaptable |
| Particularidad | resistencia a la abrasión |
| Particularidad | resistente a la corrosión |
| Particularidad | resistente a la humedad |
| Material de base | Lámina de PVC |
| resistente a altas temperaturas hasta | 29 °C |
| con forro | no |
| Temperatura de almacenamiento | 20 - 23 °C |
| Masa adhesiva | Caucho natural |
| Tipo de cinta adhesiva | de un lado |
| Resistencia a la tracción | 2,28 N/mm |
| Adherencia de acero | 0,21 N/mm |
| Aplicación | Marcación |
| Aplicación | Liar |
| Aplicación | Cerrar |
| Humedad del almacén | 50 - 60 % |
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |