

**Garant****Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 130, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303427 6
GTIN	4045197648181
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Partes opcionales:**

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Adaptador	BT 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Armario inferior	354290
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40

