

**Cinta adhesiva de tejido estabilizado, Ancho×Longitud (mm×m): 38X25****Datos de pedido**

Número de pedido	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

La **tesa® 53799** muestra una excelente fuerza adhesiva en superficies rugosas. Es fácil de quitar a mano, repelente del agua, resistente a la corrosión atmosférica, firme y muy adaptable. Por ello, es ideal para los trabajos de reparación y construcción más diversos, así como para embalar, agrupar, pegar, etc.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Color	rojo
Quality Dress	53799
Anchura	38 mm
Espesor	0,31 mm
Longitud	25 m

Particularidad	adaptable
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	resistencia a la abrasión
Masa adhesiva	Caucho natural
resistente a altas temperaturas hasta	110 °C
con forro	no
Resistencia a la tracción	7,7 N/mm
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Humedad del almacén	50 - 70 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Material de base	Tejido
Finura de la tela	80 malla
Capacidad de estiramiento	11 %
Aplicación	Embalar
Aplicación	Liar
Aplicación	Cubrir
Aplicación	Conectar
Aplicación	Pegar
Adherencia de acero	0,47 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva