

**FAHRION®**  
FAHRENDEN FREIZEIT**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 173 E, Ø de sujeción:  
33mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329550 33     |
| GTIN              | 4045197309815 |
| Clase de artículo | 34D           |

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Norma:****DIN 6343****Precisión:**

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 8,5 mm con ranuras transversales.

**Descripción técnica**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 50 mm     |
| F               | 48 mm     |
| K               | 60 mm     |
| Ángulo $\alpha$ | 15 grados |
| Ø de sujeción   | 33 mm     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 94 mm            |
| Tipo             | 173 E            |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |