



Plato de arrastre derecha, Ø intervalo de trabajo: 26-50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	327640 26-50
GTIN	4019208021621
Clase de artículo	35R

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre con **platos de arrastre de metal duro intercambiables.**

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.

Ø círculo de sujeción A: 25 mm

Ø exterior B: 43 mm

Longitud C: 30 mm

Ø puntas de centrado adecuadas D: 10 mm

Descripción técnica

Longitud C	30 mm
Ø exterior B	43 mm
Ø puntas de centrado adecuadas D	10 mm
Ø intervalo de trabajo	26 - 50 mm
Ø círculo de sujeción A	25 mm

Tipo de producto

Arrastrador frontal