


**3M****Cinta aislante, 15 mm×10 m, Color: BLUE**

## Datos de pedido

Número de pedido	083652 BLUE
GTIN	4054596613492
Clase de artículo	08M

## Descripción

### Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

### Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

### Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

## Descripción técnica

Quality Dress	3M® Temflex® 165
Longitud	10 m
Anchura	15 mm
Espesor	0,15 mm
Color	azul

Resistencia a la tracción	2 N/mm
Material de base	Lámina de PVC
Adherencia de acero	0,2 N/mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Humedad del almacén	50 - 60 %
con forro	no
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Aplicación	Identificación
Aplicación	Aislar
Aplicación	Marcación
Aplicación	Liar
Capacidad de estiramiento	200 %
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Atributo del nombre de producto	15 mm×10 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva