




Plato de arrastre izquierda, Ø intervalo de trabajo: 41-80 mm



Datos de pedido

Número de pedido	327650 41-80
GTIN	4019208019970
Clase de artículo	35R

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre con **platos de arrastre de metal duro intercambiables.**

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.

Ø círculo de sujeción A: 40 mm

Ø exterior B: 40 mm

Longitud C: 24 mm

Ø puntas de centrado adecuadas D: 16 mm

Descripción técnica

Longitud C	24 mm
Ø círculo de sujeción A	40 mm
Ø exterior B	40 mm
Ø intervalo de trabajo	41 - 80 mm
Ø puntas de centrado adecuadas D	16 mm

Tipo de producto

Arrastrador frontal