

3M**Cinta adhesiva de PVC, Color: RED****Datos de pedido**

Número de pedido	083636 RED
GTIN	2050001712332
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

La **3M™ 764i** se puede utilizar para ámbitos de aplicación no críticos, como marcas de colores y agrupaciones. Es resistente a la corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, fácil de colocar y resistente a la humedad.

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Espesor	0,125 mm
Longitud	33 m

Anchura	50 mm
Color	rojo
Quality Dress	764i
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Material de base	Lámina de PVC
resistente a altas temperaturas hasta	29 °C
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Masa adhesiva	Caucho natural
Capacidad de estiramiento	180 %
con forro	no
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistencia a la abrasión
Particularidad	resistente a la corrosión
Particularidad	resistente a la humedad
Resistencia a la tracción	2,28 N/mm
Aplicación	Marcación
Aplicación	Liar
Aplicación	Cerrar
Adherencia de acero	0,21 N/mm
Humedad del almacén	50 - 60 %
Tipo de producto	Cinta adhesiva