

FAHRION®
FAHRION® PRESSION

**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 173 E, Ø de sujeción:
11 mm**



Datos de pedido

Número de pedido	329550 11
GTIN	4045197309594
Clase de artículo	34D

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Norma:

DIN 6343

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 8,5 mm con ranuras transversales.

Descripción técnica

Ø de sujeción	11 mm
A	50 mm
K	60 mm
Ángulo α	15 grados
F	48 mm

Longitud total L	94 mm
Tipo	173 E
Tipo de producto	Pinza portapieza