


**Cinta adhesiva de tejido estabilizado, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

La **tesa® 53799** muestra una excelente fuerza adhesiva en superficies rugosas. Es fácil de quitar a mano, repelente del agua, resistente a la corrosión atmosférica, firme y muy adaptable. Por ello, es ideal para los trabajos de reparación y construcción más diversos, así como para embalar, agrupar, pegar, etc.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Espesor	0,31 mm
Color	verde oliva
Longitud	50 m
Quality Dress	53799
Anchura	50 mm

Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Masa adhesiva	Caucho natural
Capacidad de estiramiento	11 %
Material de base	Tejido
Humedad del almacén	50 - 70 %
resistente a altas temperaturas hasta	110 °C
Resistencia a la tracción	7,7 N/mm
con forro	no
Particularidad	adaptable
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	resistencia a la abrasión
Finura de la tela	80 malla
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Aplicación	Cubrir
Aplicación	Liar
Aplicación	Embalar
Aplicación	Conectar
Aplicación	Pegar
Adherencia de acero	0,47 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva