

**Garant**

**Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 250 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	310600 250
GTIN	4045197152107
Clase de artículo	31R

**Descripción****Ejecución:**

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de fundición o de acero.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

**Aplicación:**

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Suministro:**

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.  
Garras reversibles **con dentado en forma de lente.**

**Partes opcionales:**

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200.

**En cuanto a protección contra virutas,** ver n.º 312800.

**Nota:**

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas

Paso E: 76 mm

Altura sin mordazas  $H_1$ : 82 mm

Altura con mordazas  $H_2$ : 122 mm

Ø de centrado B: 200 mm

Profundidad de centraje C: 5 mm

Cuadrado de llave K: 12 mm

## Descripción técnica

Paso E	76 mm
Ø exterior A	250 mm
Profundidad de centraje C	5 mm
Cuadrado de llave K	12 mm
Ø de centrado B	200 mm
Peso	25,6 kg
Velocidad de giro máxima	2700 min <sup>-1</sup>
Altura con mordazas $H_2$	122 mm
Altura sin mordazas $H_1$	82 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314000 250
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15

Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314620 250
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314400 250
Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315000 250
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315200 250
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314600 250