

**Garant****Cono de sujeción plano, HSK-F 63 corto, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304306 16
GTIN	4045197584885
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

**GARANT:** Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

Sin rosca para el tubo de refrigerante.

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	16
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	48 mm
Adaptador	HSK-F 63 corto

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm	309900 16
---	-----------