



Plato de torno de tres mordazas, fundición, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 100 mm



Datos de pedido

Número de pedido	310100 100
GTIN	4019208027449
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas

Paso E: 20 mm

Altura sin mordazas H₁: 50 mm

Altura con mordazas H₂: 68 mm

Ø de centrado B: 70 mm

Profundidad de centrado C: 3 mm

Cuadrado de llave K: 8 mm

Descripción técnica

Altura con mordazas H ₂	68 mm
Ø exterior A	100 mm
Altura sin mordazas H ₁	50 mm
Peso	2,9 kg
Profundidad de centrado C	3 mm
Velocidad de giro máxima	4500 min ⁻¹
Paso E	20 mm
Ø de centrado B	70 mm
Cuadrado de llave K	8 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Fundición
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 100 mm

314620 100

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 100 mm	314400 100
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 100 mm	314600 100
Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 100	315000 100
Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 100	315200 100
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 100 mm	314000 100