

Garant**Cono de sujeción plano, HSK-A 63 corto, Ø de sujeción D1: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304270 18
GTIN	4045197288448
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	16
Ø de sujeción D ₁	18 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	50 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto
Norma asiento	DIN 69893

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm	309900 16
---	-----------