

Garant**Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304305 10
GTIN	4045197288905
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	10 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	10
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø exterior D	35 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción D1 10 mm	309900 10
---	-----------