

Garant**Cono para fresas portaplacas Antivibratorio, BT 50 A = 300, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303055 22
GTIN	4045197821713
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Forma cilíndrica.**
- **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**
- **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Adaptador	BT 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	JIS B6339
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50