

Garant
Cono para fresas portaplacas Antivibratorio, BT 50 A = 400, Ø de mandril d1: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	303056 16
GTIN	4045197821744
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Forma cilíndrica.**
- **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**
- **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Longitud de voladizo medida A	400 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	BT 50 A = 400

Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	JIS B6339
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas