

Garant**Cono para fresas portaplacas Antivibratorio, BT 50 A = 400, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 303056 27 |
| GTIN | 4045197821768 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- **Forma cilíndrica.**
- **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**
- **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------|
| Ø exterior D | 58 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 400 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 21 mm |
| Ø de mandril d ₁ | 27 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 27 mm |
| Adaptador | BT 50 A = 400 |

| | |
|---|----------------------|
| Norma | DIN 6357 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | DIN 69882-3 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm |
| Precisión de concentricidad | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Oscilación | amortiguado |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |