

HAINBUCH**Anillo de torneado para cabezales sujeción, Cabezal de sujeción (SK): 80****Datos de pedido**

Número de pedido	329835 80
GTIN	2050001922588
Clase de artículo	33H

Descripción**Idóneo para :**

Cabezal de sujeción para el torneado interior propio n.º 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Descripción técnica

Tamaño del asiento	80 mm
Tipo de producto	Anillo de torneado

Accesorios

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 51 mm

329944 51

329940 41

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 41 mm

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 26 mm

329940 26

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 61 mm

329944 61

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 55 mm

329940 55

Cabezal de sujeción blando Ø de taladro de inicio 40 mm

329946 40

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 38 mm

329944 38

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 15 mm

329944 15

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 13 mm

329940 13

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 27 mm

329944 27

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 72 mm

329940 72

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 21 mm

329944 21

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 60 mm

329940 60

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 47 mm

329944 47

Cabezal de sujeción blando Ø de taladro de inicio 60 mm

329946 60

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 38 mm

329940 38

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 34 mm

329940 34

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 11 mm	329940 11
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 56 mm	329944 56
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 66 mm	329940 66
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 68 mm	329940 68
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 37 mm	329944 37
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 80 mm	329944 80
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 39 mm	329940 39
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 50 mm	329944 50
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 63 mm	329944 63
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 73 mm	329944 73
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 17 mm	329944 17
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 63 mm	329940 63
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 25 mm	329944 25
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 22 mm	329940 22
	329944 71

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 71 mm

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 48 mm

329944 48

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 79 mm

329944 79

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 31 mm

329944 31

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 10 mm

329940 10

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 22 mm

329944 22

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 28 mm

329940 28

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 57 mm

329940 57

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 26 mm

329944 26

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 75 mm

329944 75

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 36 mm

329940 36

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 58 mm

329940 58

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 13 mm

329944 13

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 44 mm

329944 44

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 37 mm	329940 37
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 7 mm	329940 7
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 65 mm	329944 65
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 23 mm	329940 23
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 21 mm	329940 21
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 14 mm	329944 14
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 65 mm	329940 65
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 52 mm	329940 52
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 66 mm	329944 66
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 60 mm	329944 60
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 71 mm	329940 71
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 76 mm	329940 76
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 16 mm	329944 16
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 78 mm	329940 78
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 55 mm	329944 55

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 35 mm	329940 35
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 78 mm	329944 78
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 29 mm	329944 29
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 77 mm	329940 77
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 5 mm	329940 5
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 48 mm	329940 48
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 18 mm	329944 18
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 20 mm	329940 20
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 31 mm	329940 31
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 34 mm	329944 34
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 59 mm	329940 59
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 18 mm	329940 18
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 9 mm	329940 9
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 40 mm	329944 40
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 30 mm	329944 30

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 43 mm	329944 43
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 70 mm	329940 70
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 54 mm	329944 54
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 11 mm	329944 11
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 76 mm	329944 76
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 25 mm	329940 25
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 52 mm	329944 52
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 51 mm	329940 51
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 69 mm	329944 69
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 32 mm	329940 32
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 62 mm	329940 62
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 53 mm	329944 53
Cabezal de sujeción con ranuras transversales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 10 mm	329942 10
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 39 mm	329944 39
	329940 30

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 30 mm

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 42 mm

329944 42

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 33 mm

329944 33

Cabezal de sujeción con ranuras transversales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 9 mm

329942 9

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 42 mm

329940 42

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 68 mm

329944 68

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 32 mm

329944 32

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 23 mm

329944 23

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 17 mm

329940 17

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 67 mm

329940 67

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 49 mm

329940 49

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 77 mm

329944 77

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 70 mm

329944 70

Cabezal de sujeción blando \varnothing de taladro de inicio 20 mm

329946 20

Cabezal de sujeción liso \varnothing de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 53 mm

329940 53

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 8 mm	329940 8
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 40 mm	329940 40
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 50 mm	329940 50
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 64 mm	329940 64
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 35 mm	329944 35
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 44 mm	329940 44
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 56 mm	329940 56
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 69 mm	329940 69
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 36 mm	329944 36
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 57 mm	329944 57
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 12 mm	329944 12
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 47 mm	329940 47
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 19 mm	329944 19
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 59 mm	329944 59
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 24 mm	329944 24

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 72 mm	329944 72
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 75 mm	329940 75
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 29 mm	329940 29
Cabezal de sujeción blando Ø de taladro de inicio 8 mm	329946 8
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 28 mm	329944 28
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 74 mm	329940 74
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 43 mm	329940 43
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 80 mm	329940 80
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 74 mm	329944 74
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 45 mm	329940 45
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 14 mm	329940 14
Cabezal de sujeción con ranuras transversales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 8 mm	329942 8
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 45 mm	329944 45
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 46 mm	329944 46
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 79 mm	329940 79
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 46 mm	329940 46

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 15 mm	329940 15
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 41 mm	329944 41
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 20 mm	329944 20
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 12 mm	329940 12
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 19 mm	329940 19
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 54 mm	329940 54
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 67 mm	329944 67
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 16 mm	329940 16
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 62 mm	329944 62
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 6 mm	329940 6
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 24 mm	329940 24
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 58 mm	329944 58
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 64 mm	329944 64
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 49 mm	329944 49
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 33 mm	329940 33

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 73 mm

329940 73

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 27 mm

329940 27

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 61 mm

329940 61