



Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 315/6 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 310700 315/6 |
| GTIN | 4019208026848 |
| Clase de artículo | 36R |

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

Norma:

DIN 702-3.

Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

Nota:

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 103 mm

Altura sin mordazas H₁: 96 mm

Altura con mordazas H₂: 142 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M12

Cuadrado de llave K: 14 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|--|
| Peso | 50 kg |
| Tamaño del cono | 6 |
| Tamaño de los espárragos | M12 |
| Altura sin mordazas H ₁ | 96 mm |
| Velocidad de giro máxima | 2300 min ⁻¹ |
| Cuadrado de llave K | 14 mm |
| Altura con mordazas H ₂ | 142 mm |
| Paso E | 103 mm |
| Ø exterior A | 315 mm |
| Cantidad de espárragos | 4 |
| Norma | DIN 702-3 |
| Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas |
| Tipo de producto | Plato plano espiral |

Accesorios

Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 315 mm

314020 315

| | |
|---|------------|
| Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 315 | 315000 315 |
| Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 315 mm | 314600 315 |
| Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 315 | 315200 315 |
| Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 315 mm | 314420 315 |
| Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 315 mm | 314620 315 |
| Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 315 mm | 314000 315 |
| Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 315 mm | 314400 315 |