

**HAINBUCH****Mandril de sujeción MANOK, Cabezal de sujeción (SK): 42****Datos de pedido**

Número de pedido	329810 42
GTIN	2050001922472
Clase de artículo	33H

**Descripción****Ejecución:**

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas.

**Aplicación:**

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

**Suministro:**

Incluye 1 llave de apriete.

**Nota:**

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910–329946.

**Descripción técnica**

Anchura B	159 mm
Altura H	124 mm
Peso	15 kg
Longitud L	214 mm
Tamaño del asiento	42
Precisión de repetición	0,01 mm

Ø del cabezal	80 mm
Distancia perforación de fijación	184 mm
Ø del círculo de agujeros	120 mm
Ancho de llave	17 mm
Fuerza de apriete máxima	80 kN
Gama de sujeción	4 - 42 mm
Tipo de producto	Mandril de sujeción