



Plato de torno de cuatro mordazas, fundición, asiento cilíndrico de centraje, DIN 6350, Ø exterior A: 315 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312000 315
GTIN	4019208027197
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para cabezales de husillo con rosca según DIN 800. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida, y esta al husillo. Los contraplatos brutos, (ver n.º 317000) se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhmm y mordazas

Paso E: 103 mm

Altura sin mordazas H₁: 95 mm
 Altura con mordazas H₂: 141 mm
 Ø de centrado B: 260 mm
 Profundidad de centraje C: 5 mm
 Cuadrillo de llave K: 14 mm

Descripción técnica

Ø exterior A	315 mm
Velocidad de giro máxima	2000 min ⁻¹
Cuadrillo de llave K	14 mm
Paso E	103 mm
Profundidad de centraje C	5 mm
Altura sin mordazas H ₁	95 mm
Peso	44,2 kg
Ø de centrado B	260 mm
Altura con mordazas H ₂	141 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Fundición
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 315 mm	314700 315
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 315 mm	314100 315