



## Plato de torno, 4 mordazas acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 160/4 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	312700 160/4
GTIN	4019208026640
Clase de artículo	36R

### Descripción

#### Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

#### Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Acero

#### Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

#### Partes opcionales:

**garras de recambio y adicionales** ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

#### Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Paso E: 42 mm  
 Altura sin mordazas H<sub>1</sub>: 66 mm  
 Altura con mordazas H<sub>2</sub>: 92 mm  
 Cantidad de espárragos: 3  
 Tamaño de los espárragos: M10  
 Ø cono de centrado B: 63,525 mm

## Descripción técnica

Tamaño de los espárragos	M10
Peso	8,5 kg
Ø cono de centrado B	63,525 mm
Paso E	42 mm
Cantidad de espárragos	3
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	66 mm
Velocidad de giro máxima	4600 min <sup>-1</sup>
Tamaño del cono	4
Ø exterior A	160 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	92 mm
Cuadradillo de llave K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314030 160
Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314630 160

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm

314700 160

Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm

314100 160

Juego de mordazas de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 160

315100 160