

**Garant**

**Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 160/5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Clase de artículo	31R

**Descripción****Ejecución:**

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

**Aplicación:**

**El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.**

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar.**

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**Suministro:**

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

1 juego de garras reversibles **con dentado en forma de lente.**

**Partes opcionales:**

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas,** ver n.º 312800.

**Nota:**

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas

Paso E: 42 mm

Altura sin mordazas H<sub>1</sub>: 66 mm

Altura con mordazas H<sub>2</sub>: 92 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M10

Cuadradillo de llave K: 10 mm

## Descripción técnica

Cantidad de espárragos	4
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	66 mm
Peso	9,5 kg
Velocidad de giro máxima	4000 min <sup>-1</sup>
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	92 mm
Ø exterior A	160 mm
Paso E	42 mm
Cuadradillo de llave K	10 mm
Tamaño del cono	5
Tamaño de los espárragos	M10
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314000 160
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160	315200 160

Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314020 160
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314620 160
Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160	315000 160
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314600 160
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15