



Plato de torno, 4 mordazas acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 160/5 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas

Paso E: 42 mm
 Altura sin mordazas H₁: 66 mm
 Altura con mordazas H₂: 92 mm
 Cantidad de espárragos: 4
 Tamaño de los espárragos: M10
 Ø cono de centrado B: 82,575 mm

Descripción técnica

Altura con mordazas H ₂	92 mm
Ø exterior A	160 mm
Peso	8,5 kg
Tamaño del cono	5
Velocidad de giro máxima	4600 min ⁻¹
Altura sin mordazas H ₁	66 mm
Cantidad de espárragos	4
Tamaño de los espárragos	M10
Ø cono de centrado B	82,575 mm
Paso E	42 mm
Cuadradillo de llave K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314030 160
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314100 160

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm

314700 160

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm

314630 160

Juego de mordazas de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 160

315100 160