

HAINBUCH**Mandril de sujeción MANOK, Cabezal de sujeción (SK): 65****Datos de pedido**

Número de pedido	329810 65
GTIN	2050001922496
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

Suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

Nota:

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910–329946.

Descripción técnica

Longitud L	214 mm
Peso	13 kg
Altura H	124 mm
Anchura B	159 mm
Tamaño del asiento	65
Ø del cabezal	99,5 mm

Precisión de repetición	0,01 mm
Ø del círculo de agujeros	120 mm
Ancho de llave	17 mm
Fuerza de apriete máxima	105 kN
Distancia perforación de fijación	184 mm
Gama de sujeción	4 - 65 mm
Tipo de producto	Mandril de sujeción