

HAINBUCH**Mandril de sujeción MANOK, Cabezal de sujeción (SK): 80****Datos de pedido**

Número de pedido	329810 80
GTIN	2050001922502
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

Suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

Nota:

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910–329946.

Descripción técnica

Longitud L	264 mm
Altura H	140 mm
Anchura B	210 mm
Peso	23 kg
Tamaño del asiento	80
Precisión de repetición	0,01 mm

Distancia perforación de fijación	236 mm
Ø del círculo de agujeros	165 mm
Fuerza de apriete máxima	115 kN
Ancho de llave	17 mm
Ø del cabezal	115 mm
Gama de sujeción	5 - 80 mm
Tipo de producto	Mandril de sujeción