

## Garant

**Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 250/6mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Clase de artículo	31R

## Descripción

### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

### Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

1 juego de garras reversibles **con dentado en forma de lente**.

### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

### Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas

Paso E: 76 mm

Altura sin mordazas  $H_1$ : 83 mm

Altura con mordazas  $H_2$ : 124 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M12

Cuadrado de llave K: 12 mm

## Descripción técnica

Paso E	76 mm
Peso	28 kg
Velocidad de giro máxima	2700 min <sup>-1</sup>
Tamaño del cono	6
Tamaño de los espárragos	M12
Cantidad de espárragos	4
Altura con mordazas $H_2$	124 mm
Ø exterior A	250 mm
Altura sin mordazas $H_1$	83 mm
Cuadrado de llave K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315200 250
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
	314620 250

Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm

314000 250

Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314400 250

Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250

315000 250

Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314600 250

Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm

313036 15

Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm

314020 250

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314420 250