


3M**Cinta aislante, 15 mm×10 m, Color: Y/G**

Datos de pedido

Número de pedido	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Espesor	0,15 mm
Anchura	15 mm
Color	amarillo verde
Longitud	10 m
Quality Dress	3M® Temflex® 165

Aplicación	Identificación
Aplicación	Aislar
Aplicación	Liar
Aplicación	Marcación
Resistencia a la tracción	2 N/mm
con forro	no
Material de base	Lámina de PVC
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Humedad del almacén	50 - 60 %
Adherencia de acero	0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento	200 %
Atributo del nombre de producto	15 mm×10 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva