



Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 160/5 mm



Datos de pedido

Número de pedido	310700 160/5
GTIN	4019208026237
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

Norma:

DIN 702-3.

Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

Nota:

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 42 mm

Altura sin mordazas H₁: 66 mm

Altura con mordazas H₂: 92 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M10

Cuadradillo de llave K: 10 mm

Descripción técnica

Cantidad de espárragos	4
Cuadradillo de llave K	10 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Ø exterior A	160 mm
Velocidad de giro máxima	4600 min ⁻¹
Altura con mordazas H ₂	92 mm
Peso	8,5 kg
Tamaño del cono	5
Paso E	42 mm
Altura sin mordazas H ₁	66 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160

315200 160

Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314000 160
Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160	315000 160
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314620 160
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314020 160
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314600 160