



## Plato de torno, 4 mordazas acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 250/6 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	312700 250/6
GTIN	4019208026442
Clase de artículo	36R

### Descripción

#### Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

#### Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Acero

#### Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

#### Partes opcionales:

**garras de recambio y adicionales** ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

#### Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Paso E: 76 mm  
 Altura sin mordazas H<sub>1</sub>: 83 mm  
 Altura con mordazas H<sub>2</sub>: 124 mm  
 Cantidad de espárragos: 4  
 Tamaño de los espárragos: M12  
 Ø cono de centrado B: 106,39 mm

## Descripción técnica

Ø cono de centrado B	106,39 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	83 mm
Cantidad de espárragos	4
Paso E	76 mm
Ø exterior A	250 mm
Tamaño de los espárragos	M12
Tamaño del cono	6
Peso	30 kg
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	124 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min <sup>-1</sup>
Cuadrado de llave K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de mordazas de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 250	315100 250
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314100 250

Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm

314030 250

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314700 250

Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314430 250

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314630 250