



Plato de torno de cuatro mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, Ø exterior A: 200 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312500 200
GTIN	4019208026008
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. Los contraplatos brutos n.º 317000 se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Acero

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 55 mm

Altura sin mordazas H₁: 73,5 mm

Altura con mordazas H₂: 106 mm

Ø de centrado B: 160 mm

Profundidad de centraje C: 4 mm

Cuadrado de llave K: 11 mm

Descripción técnica

Cuadrado de llave K	11 mm
Ø de centrado B	160 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Altura sin mordazas H ₁	73,5 mm
Ø exterior A	200 mm
Paso E	55 mm
Peso	14,6 kg
Profundidad de centraje C	4 mm
Altura con mordazas H ₂	106 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314100 200
Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314630 200
Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314500 200

Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314430 200
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314030 200
Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314700 200
Juego de mordazas de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 200	315100 200