



Plato de torno, 4 mordazas acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 125/4 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Paso E: 32 mm
 Altura sin mordazas H₁: 69 mm
 Altura con mordazas H₂: 93 mm
 Cantidad de espárragos: 3
 Tamaño de los espárragos: M10
 Ø cono de centrado B: 63,525 mm

Descripción técnica

Tamaño del cono	4
Ø exterior A	125 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Altura con mordazas H ₂	93 mm
Cuadrado de llave K	9 mm
Cantidad de espárragos	3
Peso	5,5 kg
Paso E	32 mm
Velocidad de giro máxima	5500 min ⁻¹
Ø cono de centrado B	63,525 mm
Altura sin mordazas H ₁	69 mm
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 125 mm

314700 125