



Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 250/8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

Norma:

DIN 702-3.

Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

Nota:

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 76 mm

Altura sin mordazas H₁: 83 mm

Altura con mordazas H₂: 124 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M16

Cuadradillo de llave K: 12 mm

Descripción técnica

Cuadradillo de llave K	12 mm
Tamaño de los espárragos	M16
Paso E	76 mm
Cantidad de espárragos	4
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹
Ø exterior A	250 mm
Altura sin mordazas H ₁	83 mm
Tamaño del cono	8
Altura con mordazas H ₂	124 mm
Peso	30 kg
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm

314400 250

Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315200 250
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314000 250
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314020 250
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314420 250
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314620 250
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314600 250
Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315000 250