



## Lijadora angular Classic, Tipo: 72210500



### Datos de pedido

Número de pedido	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Motor High-Power FEIN con una fuerza de arrastre enorme para un rendimiento de desprendimiento elevado.**
- **Bloqueo de arranque automático después de un corte de corriente.**
- **Empuñadura trasera giratoria en 4 posiciones.**
- **sistema eléctrico de frenado EBS, sin desgaste, detiene la máquina en menos de 3 segundos.**
- **Sistema de sistema de sujeción rápida FEIN QuickIN para cambiar el disco sin herramientas de forma, rápida, fácil y fiable.**

#### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

#### Suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.

Quality Dress: WSB 20-180

Consumo de potencia: 2000 W

Velocidad de giro máxima: 8500 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de muela: 180 mm

Profundidad de corte máxima: 48 mm

Peso: 4,8 kg

### Descripción técnica

Consumo de potencia	2000 W
---------------------	--------

Particularidad	QuickIN
Quality Dress	WSB 20-180
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de muela	180 mm
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Peso	4,8 kg
Profundidad de corte máxima	48 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares