

Garant**Cono de sujeción plano, HSK-F 63 corto, Ø de sujeción D1: 32mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 304306 32 |
| GTIN | 4045197587626 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Sin rosca para el tubo de refrigerante.

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Tornillo de sujeción de recambio n° 309900 | 32 |
| Longitud de voladizo medida A | 110 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 32 mm |
| Ø exterior D | 72 mm |
| Adaptador | HSK-F 63 corto |

| | |
|---|------------------------|
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69882-4 |
| Forma | F |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32 | 309890 32 |
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 32 mm | 309900 32 |
| Tubo refrigerante HSK Para HSK 32 | 309880 32 |