

Garant**Cono de sujeción plano, HSK-A 63 A = 120, Ø de sujeción D1: 18mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 304315 18 |
| GTIN | 4045197289049 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 16 |
| Longitud de voladizo medida A | 120 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 18 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Adaptador | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma asiento | DIN 69893 |

| | |
|---|------------------------|
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69882-4 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|