

MIRKA**Amoladora excéntrica DEROS, Tipo: 650CV****Datos de pedido**

Número de pedido	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Primera lijadora excéntrica con **motor eléctrico sin escobillas sin fuente de alimentación.**

- **Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.**
- **Pocas vibraciones, interfaz Bluetooth.**
- **Posibilidad de aspiración externa.**

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

Plato de apoyo adecuado, artículo n.º 567990 tam.147.

Manguera adecuada con cable eléctrico para aspiración externa n.º 077327 tam. 5,5.

Descripción técnica

Peso	1 kg
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s ²
Número de oscilaciones	4000 - 10000 min ⁻¹
Carrera de circuito oscilante	5,0 mm

Quality Dress	650CV
Ø de plato lijador	150 mm
Consumo de potencia	350 W
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	DEROS
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 80	567800 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 240	567800 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 400	567800 400
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 320	567800 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 120	567800 120
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 180	567800 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400